

**Číselníkové posuvné meradlo, Typ: 150/01****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	412350 150/01
GTIN	4045197203083
Trieda položky	41Z

**Popis****Prevedenie:**

Matná pochrómovaná stupnica. S ochranou proti nárazom a chránenou ozubenou tyčou. Precízny odchýlkomer s otočným ciferníkom s aretačnou maticou. Odcítanie 1 mm na lište, 1/100 mm na okrúhlym ciferníku.

**Technický opis**

Kalibrácia	A1
Otáčanie ukazovateľa	1 mm
Rozsah merania	0 - 150 mm
Dĺžka meracích čelustí	40 mm
Odcítanie (okrúhly ciferník)	0,01 mm
Odchýlka merania E MPE	±0,03 mm
Norma	ISO 13385
Hĺbkomer	rohový 4,8×1,7
Meracia technika	analógová
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box

Tabuľka závitov	Tabuľka posuvných meradiel
Druh produktu	Číselníkové posuvné meradlo

**Služby**

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200