

**Mitutoyo****Digitálne posuvné meradlo so systémom AOS, Rozsah merania: 200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	412632 200
GTIN	4946368667737
Trieda položky	44A

**Popis****Prevedenie:**

Výsledok merania sa zobrazuje cez dobre čitateľné číslice (výška 9 mm). Elektromagnetický merací systém **AOS (Advanced Onsite Sensor)** ponúka zvýšenú ochranu proti vode a prachu.

- **Absolútne meradlo, nie je potrebné nulovanie, preto je meranie rýchlejšie a spoľahlivejšie.**
- **Nízka spotreba energie (20 000 hodín nepretržitého používania), indikátor batérie.**

**Rozsah balenia:**

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Kryt priehradky na batérie č. 412239 veľ. B.

**Technický opis**

Norma	ISO 13385
Hĺbkomer	rohový 3,7×1,4
Kalibrácia	A1
Prevádzková doba	20000 h
Dĺžka meracích čelustí	50 mm
Hĺbkomer dostupný	áno
Výška cifier LDC displej	9 mm
Odčítanie	0,01 mm
Rozsah merania	0 - 200 mm

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 357
Počet obsiahnutých batérií	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odchýlka merania E MPE	±0,02 mm
Merací proces meracieho zariadenia	elektromagnetický indukčný proces
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

## Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200

## Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357
Držiak hĺbkomeru, kovový s 2 skrutkami	412120
Kryt priehradky na batérie Typ B	412239 B