

**Mahr****Digitálne posuvné meradlo s dátovým výstupom, Rozsah merania: 200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	412729 200
GTIN	4059192002169
Trieda položky	43A

**Popis****Prevedenie:**

Dobre čitateľný, vysoko kontrastný displej LCD s 8,5 mm veľkými číslicami. Moderný, energeticky úsporný merací systém, prevádzkový čas cca 3 roky. Funkcia Reference-Lock zabraňuje chybám merania náhodným stlačením ovládacích tlačidiel. Lapované vodiace dráhy, meracie plochy sú najjemnejšie lapované.

**Rozsah balenia:**

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Dátový kábel č. 498940.

**Technický opis**

Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Hĺbkomer dostupný	áno
Hĺbkomer	rohový 3,7×1,3
Norma	ISO 13385
Kalibrácia	A1
Dĺžka meracích čelustí	50 mm
Prevádzková doba	cca 3 roky
Výška cifier LDC displej	8,5 mm
Odčítanie	0,01 mm

Odčítanie	0,0005 palec
Rozsah merania	0 - 200 mm
Poistka nameranej hodnoty	Systém MAHR Reference Lock
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet obsiahnutých batérií	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odchýlka merania E MPE	±0,03 mm
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

## Služby

Kalibrácia DAkkSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200
KalibráciaPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200

## Príslušenstvo

Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Vysielač Typ S4E	498966 S4E
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Pripojovací kábelsimplex s dátovým tlačidlom Typ USB2	498940 USB2
Pripojovací kábelsimplex s dátovým tlačidlom Typ D2	498940 D2
Pripojovací kábelsimplex s dátovým tlačidlom Typ R2	498940 R2

Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ

498975