

Garant**TK rádiusová fréza, DLC, Ø f8 DC: 4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	207032 4
GTIN	4045197849625
Trieda položky	11X

Popis**Prevedenie:**

S **povrchovou úpravou DLC sp²** najnovšej generácie.

Tolerancie: obrys polomeru = **±0,01 mm**.

Upozornenie:

Nástupnícky produkt č. 207030.

Technický opis

Ø stopky D _s	4 mm
Posuv f _z pre kopírovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,03 mm
Celková dĺžka L	54 mm
Dĺžka výčnelku L ₁ vrát. vôle	17 mm
Počet zubov Z	2
Ø rezných hrán D _c	4 mm
Dĺžka britov L _c	7 mm
Ø vôle D ₁	3,7 mm
Uhol sklonu zubov	45 Stupeň
Polomer R	2 mm
Povrchová úprava	DLC
Rezný materiál	VHM

Norma	Výrobná norma
Typ	W
Tolerancia menovitého \varnothing	f8
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	0,03×D pri kopírovacom frézovaní
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Kvalita vyváženia so stopkou	G 2,5 s HA
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	žltá
Druh produktu	Celistvá a guľová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliník	vhodný	600	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	550	N
Hliník > 10 % si	vhodný	500	N
PMMA akryl	vhodný	220	N
PE-HD	vhodný	180	N
PA 66	vhodný	220	N
PEEK	vhodný	170	N
PF 31	vhodný	150	N
PVDF GF20	vhodný	200	N
POM GF25	vhodný	180	N
PA 66 GF30	vhodný	170	N
PEEK GF30	vhodný	140	N
PTFE CF25	vhodný	180	N
Honeycomb Sandwich	podmienene vhodný	320	N
Cu	vhodný	180	N
CuZn	vhodný	220	N

mokrý maximum	vhodný
mokrý minimálne	vhodný
suché	podmienene vhodný
vzduch	vhodný