

**Číselníkové posuvné meradlo, Typ: 150/02****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	412416 150/02
GTIN	7630041105353
Trieda položky	45A

**Popis****Prevedenie:**

Matná pochrómovaná stupnica. S ochranou proti nárazom a chránenou ozubenou tyčou. Precízny odchýlkomer s otočným ciferníkom s aretačnou maticou.

Obzvlášť úzky hĺbkomer. Odcítanie 1 mm na lište, 2/100 mm na okrúhlom ciferníku.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Tabuľka závitov č. 412180 pre zadnú stranu posuvného meradla.

**Technický opis**

Kalibrácia	A1
Otáčanie ukazovateľa	2 mm
Rozsah merania	0 - 150 mm
Odčítanie (okrúhly ciferník)	0,02 mm
Dĺžka meracích čelustí	40 mm
Odchýlka merania E MPE	±0,03 mm
Norma	ISO 13385
Hĺbkomer	rohový 3,6×1,7
Meracia technika	analógová
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené

Balenie	stabilný box
Druh produktu	Číselníkové posuvné meradlo

**Služby**

Kalibrácia DAkkSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200
KalibráciaPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200