

3M**Diamantový peelingový tanier v koženom obale, Skrátené označenie brusiva / zrnitosť μm : D46****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	559150 D46
GTIN	4001895534041
Trieda položky	53M

Popis**Prevedenie:**

Rovnomerne rozmiestnená diamantová vrstva, spojená niklovou vrstvou. **Takmer neobmedzená životnosť!**

Použitie:

Na ostrenie a brúsenie nástrojov na obrábanie kovu a dreva. Vhodné pre oceľ, HSS a tvrdý kov. Pre malé alebo špicaté nástroje, ktoré používajú nedierovanú plochu.

Nevhodné na pilníkovanie.

3M kvalita, trochu menšia hrúbka diamantovej vrstvy. Na hrubšie brúsenie.

Upozornenie:

Nepoužívať suché, ale s vodou, príp. petrolejom.

Technický opis

Stupeň jemnosti	stredné/hrubé
Brusivo	diamant
Skratka pre brúsivo	D
Dĺžka	100 mm
Šírka	25 mm
Výška	7 mm
Balenie	Kožené puzdro

Druh produktu

Obťahovacia doštička

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
Karbid volfrámu (HM)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Kameň	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		