

HOLEX
Hrubovací brúsny kotúč „2 in 1“, Ø kotúča×šírka kotúča: 125X6mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	560500 125X6
GTIN	4045197443045
Trieda položky	52M

Popis
Prevedenie:

- **Zrno, väzba, aktívne brúsne prísady a zosilnenie hrubovacích kotúčov sú optimálne prispôbené príslušnej oblasti použitia z hľadiska maximálneho brúsneho výkonu a životnosti.**
- **Tvary: Hrubovacie brúsne kotúče zalomené (tvar 27, 28, 29)**
- **Uhol brúsenia 20° až 30°**
- **Použitie: Na elektrických a pneumatických uhlových brúskach s maximálnou obvodovou rýchlosťou 80 m/s na brúsenie zvarov, plôch a hrán.**

Hrubovací brúsny kotúč na **ocel** a **INOX** s **dĺhou životnosťou** a vysokým obrusovacím výkonom.

Špecifikácia: A30Q-BF.

Technický opis

Ø otvora	22,23 mm
Šírka kotúča	6 mm
maximálne otáčky	12200 min ⁻¹
Ø kotúčov	125 mm

Skratka pre brúsivo	A
Špecifikácia	A30Q-BF
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
odporúčaný uhol nábehu	20-30 Stupeň
optimalizované pre materiál	INOX
optimalizované pre materiál	Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Hrubovací brúsny kotúč

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
suché	vhodný		