

**Vyklápač RAL 7016 s výpustným kohútom, Objem kontajneru: 250l****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 919923 250 |
| GTIN | 4017976247014 |
| Trieda položky | 96D |

Popis**Prevedenie:**

Kaďa neprepúšťajúca olej, uložená výklopne.

Okraj kade hore je dvakrát lemovaný.

Spodný rám s integrovanými dutinami na vidlice, pochôdzny plech a poistka proti vyklopeniu. 2 konzolové a 2 otočné kolieska (so zaistovačom) s TPE pneumatikami, náboje uložené v radiálnych guľôčkových ložiskách.

Centrálny brzdový systém TOTALSTOP podľa normy EN 1757-3 sériovo použitý na otočných kolieskach.

Popis:

Vypúšťací kohút

so sitkom na oddelenie tekutín a pevných látok.

Vyklopenie sa spustí manuálne.

Na vyprázdňovanie pomocou vidlicového vozíka alebo pri vysoko zaťažení odporúčame samovyklápač.

Norma:

EN 1757-3

Povrchová úprava farby:

Antracitová farba RAL 7016 s práškovým nástrekom.

Technický opis

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Výška | 780 mm |
| Ø kolesa | 200 mm |
| Zalievanie hrán výška s kolieskami | 780 mm |
| Veľkosť škatule výška | 413 mm |
| Vnútorý rozmer vjazdu Výška | 72 mm |
| Šírka | 713 mm |
| Vnútorý rozmer vjazdu Šírka | 194 mm |
| Veľkosť škatule dĺžka | 1200 mm |
| Objem kontajneru | 250 l |
| Nosnosť | 750 kg |
| Veľkosť škatule šírka | 652 mm |
| Dĺžka | 1359 mm |
| Hmotnosť | 70 kg |
| Osi vjazdu Vzdialenosť A | 203 mm |
| Druh produktu | Vyklápacia nádoba |