



## Hrubovací brúsny kotúč PREMIUM\*\*\* Focus, Ø kotúče×šírka kotúča: 230X7mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	560200 230X7
GTIN	9003172337623
Trieda položky	53T

### Popis

#### Prevedenie:

**Špeciálny typ** pre **obrábanie liatiny**. Vysoko kvalitný zirkónový korund a silícium-karbid umožňujú najvyšší obrusovací výkon pri nízkych prítlačných silách, aj pri **upravovanej liatine**.

#### Špecifikácia: ZA24N-BFX.

- **Zrno, väzba, aktívne brúsne prísady a zosilnenie hrubovacích kotúčov sú optimálne prispôbené príslušnej oblasti použitia z hľadiska maximálneho brúsneho výkonu a životnosti.**
- **Tvary:** Hrubovacie brúsne kotúče zalomené (tvar 27, 28, 29)
- **Uhol brúsenia** 20° až 30°
- **Použitie:** Na elektrických a pneumatických uhlových brúskach s maximálnou obvodovou rýchlosťou 80 m/s na brúsenie zvarov, plôch a hrán.

### Technický opis

maximálne otáčky	6600 min <sup>-1</sup>
Šírka kotúča	7 mm

Ø otvora	22,23 mm
Ø kotúčov	230 mm
Skratka pre brúsivo	ZA
Špecifikácia	A24Q-BFX
odporúčaný uhol nábehu	20-30 Stupeň
optimalizované pre materiál	Liatina
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Hrubovací brúsny kotúč

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
suché	vhodný		