




Súprava diamantových ihlových pilníkov, 11 dielna, 140 mm, Zrinitosť: D126µm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	529350 D126
GTIN	4007220017418
Trieda položky	53B

Popis

Prevedenie:

Polotovary týchto ihlových pilníkov sú kované a vybrúsené zo špeciálnej ocele. Diamantové pilníky sú rovnomerne posypané diamantovým práškom rovnakej zrnitosti a galvanicky zafixované. Rovnomerná diamantová plocha a tvrdosť diamantu zabezpečujú lepšie výsledky pilníka. **Celková dĺžka pilníka = 140 mm**; dĺžka diamantovej plochy = 70 mm; Ø stopky = 3 mm.

Použitie:

Pre rozmerovo presné dokončovacie práce na nástrojoch na rezanie, vysekávanie a lisovanie z **tvrdenej ocele** alebo **tvrdého kovu**. Okrem toho na spracovanie **skla, keramiky** atď. Pilníkovanie s **malým prítlakom**, najmä na hranách. Vysoký tlak nezabezpečí zvýšený výkon pilníka a poškodí pilník. Univerzálna zrnitosť (štandardný pilník)

Rozsah balenia:

V plastovom boxe.

11-dielne, na 1 pilník foriem 1 – 11 (všetky formy), dodatočne 1 pilník plochý obdĺžnikový s okrúhlymi hranami.

Zvláštne príslušenstvo:

Rýchlopínaciu rukoväť k týmto pilníkom nájdete pod č. 519700.

Technický opis

Celková dĺžka	140 mm
Brusivo	diamant
Skratka pre brusivo	D

Počet samostatných pilníkov	11
Balenie	Plastový box
Druh produktu	Ihlový pilník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
Karbid volfrámu (HM)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		

Príslušenstvo

Diamantový ihlový pilník, 140 mmzrניתosť D126 (stredná) univerzálny Typ 8	529220 8
Diamantový ihlový pilník, 140 mmzrניתosť D126 (stredná) univerzálny Typ 11	529220 11
Diamantový ihlový pilník, 140 mmzrניתosť D126 (stredná) univerzálny Typ 3	529220 3
Diamantový ihlový pilník, 140 mmzrניתosť D126 (stredná) univerzálny Typ 4	529220 4
Diamantový ihlový pilník, 140 mmzrניתosť D126 (stredná) univerzálny Typ 2	529220 2
Diamantový ihlový pilník, 140 mmzrניתosť D126 (stredná) univerzálny Typ 6	529220 6

Rýchlopínacia rukoväťpre ihlové pilníky Typ 3	519700 3
Diamantový ihlový pilník, 140 mmzrניתosť D126 (stredná) univerzálny Typ 9	529220 9
Diamantový ihlový pilník, 140 mmzrניתosť D126 (stredná) univerzálny Typ 1	529220 1
Diamantový ihlový pilník, 140 mmzrניתosť D126 (stredná) univerzálny Typ 5	529220 5
Rýchlopínacia rukoväťpre ihlové pilníky Typ 2	519700 2
Diamantový ihlový pilník, 140 mmzrניתosť D126 (stredná) univerzálny Typ 10	529220 10