



Hrubovací brúsny kotúč PREMIUM***, Ø kotúč×šírka kotúča: 230X7mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	560405 230X7
GTIN	9003170054164
Trieda položky	53T

Popis

Prevedenie:

Špeciálny typ na spracovanie **neželezných kovov ako hliník, mosadz, bronz atď.**

Špecifikácia: A36L-BFX.

- **Zrno, väzba, aktívne brúsne prísady a zosilnenie hrubovacích kotúčov sú optimálne prispôbené príslušnej oblasti použitia z hľadiska maximálneho brúsneho výkonu a životnosti.**
- **Tvary: Hrubovacie brúsne kotúče zalomené (tvar 27, 28, 29)**
- **Uhol brúsenia 20° až 30°**
- **Použitie: Na elektrických a pneumatických uhlových brúskach s maximálnou obvodovou rýchlosťou 80 m/s na brúsenie zvarov, plôch a hrán.**

Technický opis

Šírka kotúča	7 mm
maximálne otáčky	6600 min ⁻¹
Ø otvora	22,23 mm
Ø kotúčov	230 mm

Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
odporúčaný uhol nábehu	20-30 Stupeň
optimalizované pre materiál	Hliník
optimalizované pre materiál	Neželezné a pestré kovy
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Hrubovací brúsny kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
CuZn	vhodný		
suché	vhodný		