



## Diamantový tvarový pilník, 150 mm zrnitosť D126 (stredná) univerzálny, Typ: 1



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	529650 1
GTIN	4007220017098
Trieda položky	53B

### Popis

#### Prevedenie:

Forma podobná č. 528050, avšak na oboch koncoch posypané diamantovým práškom jednotnej zrnitosti.

#### Použitie:

Pre rozmerovo presné dokončovacie práce foriem z **tvrdenej ocele** alebo **tvrdého kovu**.  
Pilníkovanie s **malým prítlakom**.

### Technický opis

Popis tvaru	plochý, rovnomerný, zahnutý
Prierez s obsadením	3,1×3 mm
Dĺžka obloženia	25 mm
Brusivo	diamant
Skratka pre brúsivo	D
Zrnitosť	D126
Celková dĺžka	150 mm
Druh produktu	Ryhovaný pilník

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
--	-------	----------------	---------

Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný
Oceľ < 55 HRC	vhodný
Oceľ < 60 HRC	vhodný
Oceľ < 67 HRC	vhodný
Karbid volfrámu (HM)	vhodný
INOX	vhodný
Ti	vhodný
GG(G)	vhodný
Plast, sklolaminát	vhodný
Kameň	podmienene vhodný