

HOLEX
Hrubovací brúsny kotúč „2 in 1“, Ø kotúča×šírka kotúča: 115X6mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 560500 115X6 |
| GTIN | 4045197593146 |
| Trieda položky | 52M |

Popis
Prevedenie:

- **Zrno, väzba, aktívne brúsne prísady a zosilnenie hrubovacích kotúčov sú optimálne prispôbené príslušnej oblasti použitia z hľadiska maximálneho brúsneho výkonu a životnosti.**
- **Tvary: Hrubovacie brúsne kotúče zalomené (tvar 27, 28, 29)**
- **Uhol brúsenia 20° až 30°**
- **Použitie: Na elektrických a pneumatických uhlových brúskach s maximálnou obvodovou rýchlosťou 80 m/s na brúsenie zvarov, plôch a hrán.**

Hrubovací brúsny kotúč na **ocel** a **INOX** s **dĺhou životnosťou** a vysokým obrusovacím výkonom.

Špecifikácia: A30Q-BF.

Technický opis

| | |
|------------------|-------------------------|
| maximálne otáčky | 13300 min ⁻¹ |
| Šírka kotúča | 6 mm |
| Ø otvora | 22,23 mm |
| Ø kotúčov | 115 mm |

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Skratka pre brúsivo | A |
| Špecifikácia | A30Q-BF |
| Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % |
| odporúčaný uhol nábehu | 20-30 Stupeň |
| optimalizované pre materiál | INOX |
| optimalizované pre materiál | Oceľ |
| maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s |
| Druh produktu | Hrubovací brúsny kotúč |

Údaje o užívatelovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu mg | podmienene vhodný | | |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 55 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 60 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 67 HRC | podmienene vhodný | | |
| INOX | podmienene vhodný | | |
| Ti | podmienene vhodný | | |
| GG(G) | podmienene vhodný | | |
| CuZn | podmienene vhodný | | |
| Plast, sklolaminát | podmienene vhodný | | |
| suché | vhodný | | |