

**Garant****CBN montované body galvanicky B126, CBN, Ø hlavy: 5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	552550 5
GTIN	4045197157096
Trieda položky	51E

**Popis****Prevedenie:**

Presne brúsené polotovary s **CBN vrstvou**. Veľmi ľahký rez a najvyššia životnosť vďaka **galvanickej niklovej väzbe**.

**Použitie:**

Na ručné použitie, na priemyselných robotoch alebo brúskach na diery a CNC brúskach na **jemné brúsenie** otvorov, polomerov, kontúr, ako aj **odhrotovanie a zrážanie hrán**.

Pre **všetky tvrdené, zušľachtené a vysoko legované ocele**.

**Odporúčaná obvodová rýchlosť:** CBN suché 15 – 25 m/s, CBN mokré 20 – 40 m/s.

**Upozornenie:**

Diamantové obťahovacie doštičky nájdete od č. 559000; diamantové pilníky od č. 529150.

**Technický opis**

Celková dĺžka	50 mm
Ø hlavy	5 mm
Popis tvaru	Valec
Ø stopky	3 mm

Dĺžka hlavy	5 mm
Skratka pre brúsivo	CBN
Druh produktu	Brúsne teliesko

### Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	20-30	P
Oceľ < 55 HRC	vhodný	20-30	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	20-30	H
Oceľ < 67 HRC	vhodný	20-30	H
INOX	vhodný	20-30	
Ti	vhodný	20-30	
GG(G)	vhodný	20-30	K
mokr� maximum	vhodný		
such�	podmienene vhodn�		