

Garant**CBN montované body galvanicky B126, CBN, Ø hlavy: 8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 552550 8 |
| GTIN | 4045197157119 |
| Trieda položky | 51E |

Popis**Prevedenie:**

Presne brúsené polotovary s **CBN vrstvou**. Veľmi ľahký rez a najvyššia životnosť vďaka **galvanickej niklovej väzbe**.

Použitie:

Na ručné použitie, na priemyselných robotoch alebo brúskach na diery a CNC brúskach na **jemné brúsenie** otvorov, polomerov, kontúr, ako aj **odhrotovanie a zrážanie hrán**.

Pre **všetky tvrdené, zušľachtené a vysoko legované ocele**.

Odporúčaná obvodová rýchlosť: CBN suché 15 – 25 m/s, CBN mokré 20 – 40 m/s.

Upozornenie:

Diamantové obťahovacie doštičky nájdete od č. 559000; diamantové pilníky od č. 529150.

Technický opis

| | |
|---------------|-------|
| Popis tvaru | Valec |
| Ø hlavy | 8 mm |
| Celková dĺžka | 60 mm |
| Ø stopky | 6 mm |

| | |
|---------------------|-----------------|
| Dĺžka hlavy | 8 mm |
| Skratka pre brúsivo | CBN |
| Druh produktu | Brúsne teliesko |

Údaje o užívatel'ovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | 20-30 | P |
| Oceľ < 55 HRC | vhodný | 20-30 | H |
| Oceľ < 60 HRC | vhodný | 20-30 | H |
| Oceľ < 67 HRC | vhodný | 20-30 | H |
| INOX | vhodný | 20-30 | |
| Ti | vhodný | 20-30 | |
| GG(G) | vhodný | 20-30 | K |
| mokr  maximum | vhodný | | |
| such  | podmienene vhodn  | | |