


Garant**Diamantové brúsne body galvanicky D126, D, Ø hlavy: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 552500 10 |
| GTIN | 4045197157027 |
| Trieda položky | 51E |

Popis**Prevedenie:**

Presne brúsené polotovary s **diamantovou vrstvou**. Veľmi ľahký rez a najvyššia životnosť vďaka **galvanickej niklovej väzbe**.

Použitie:

Na ručné použitie, na priemyselných robotoch alebo brúskach na diery a CNC brúskach na **jemné brúsenie** otvorov, polomerov, kontúr, ako aj **odhrotovanie a zrážanie hrán**.

Pre **tvrdý kov, technickú keramiku, sivú a tvárnu liatinu, sklo, CFK/GFK**.

Odporúčaná obvodová rýchlosť: Diamant suchý 8 - 18 m/s, diamant mokrá 15 - 25 m/s.

Upozornenie:

Diamantové obťahovacie doštičky nájdete od č. 559000; diamantové pilníky od č. 529150.

Technický opis

| | |
|---------------|-------|
| Popis tvaru | Valec |
| Ø hlavy | 10 mm |
| Celková dĺžka | 60 mm |
| Ø stopky | 6 mm |

| | |
|---------------------|-----------------|
| Dĺžka hlavy | 8 mm |
| Brusivo | diamant |
| Skratka pre brúsivo | D |
| Druh produktu | Brúsne teliesko |

Údaje o užívatel'ovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|----------------------|-------------------|----------------|---------|
| Karbid volfrámu (HM) | vhodný | 15-20 | |
| Plast, sklolaminát | vhodný | 15-20 | |
| Kameň | vhodný | 15-20 | |
| mokrý maximum | vhodný | | |
| suché | podmienene vhodný | | |