


Garant**Nosič brúsnych čiapočiek, Hlava Ø, dĺžka hlavy, tvar: 1319G****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	553100 1319G
GTIN	4045197330499
Trieda položky	51E

Popis**Prevedenie:**

Bezšvovo tvarované brúsne čiapočky sa nasunú na gumové teleso a počas chodu stroja ich bezpečne drží odstredivá sila. **Brúsne čiapočky sa dajú rýchlo a jednoducho vymeniť** (otočením nahor/nadol v smere drážky).

Drážkované elastické gumené teleso s ocelovou stopkou.

Použitie:

Prevažne vo výrobe nástrojov pre ukončovacie práce na ťažko dostupných miestach.

Vhodné pre:

Brúsne čiapočky č. 553035 – 553328.

Technický opis

Ø hlavy	13 mm
maximálne otáčky	35000 min ⁻¹
Ø stopky	3 mm
Dĺžka hlavy	19 mm
Druh produktu	Nosič brúsnych čiapočiek

