

Garant**Plstené leštiace teliesko Ø stopky 6 mm, Typ: 169****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	552200 169
GTIN	4045197240057
Trieda položky	51E

Popis**Prevedenie:**

Plstené leštiace telieska s **dlhou životnosťou so stredne tvrdou, obzvlášť foremne stabilnou plstou.**

Použitie:

Na predleštenie a leštenie do vysokého lesku predbrúsených povrchov s vysokými nárokmi na presné geometrické tvary.

Upozornenie:

Plstené leštiace valčeky sa musia používať v spojení s **brúsnyimi a leštiacimi pastami**, ako napríklad č. 552250/552330/552340/555740. Odporúčaná obvodová rýchlosť 5 – 10 m/s.

Technický opis

Ø hlavy	10 mm
Ø stopky	6 mm
Dĺžka hlavy	15 mm
Stupeň tvrdosti	stredný

odporúčaná obvodová rýchlosť

5 - 10 m/s

Druh produktu

Leštiace teliesko