

Garant

**Diamantová brúsna pasta 5 g, rozpustná v alkohole a vo vode
monokryštalická monokryštalická, Zrnitosť diamantovej brúsnej pasty: 10µm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 552330 10 |
| GTIN | 4045197283849 |
| Trieda položky | 51E |

Popis**Prevedenie:**

Diamantová pasta bez silikónu v praktickej dávkovacej striekačke.

Vysoko koncentrované zrno z prírodného diamantu v 5 g striekačke na dosiahnutie rovnomernej hĺbky drsnosti na povrchu obrobku.

Použitie:

V každom pomere **s alkoholom alebo vodou miešateľné spojivo** zabezpečí optimálny brúsny film. Ľahké čistenie nástroja a obrobku vodou šetrné k životnému prostrediu a bez zvyškov.

Pre leštiace práce na **tvrdenej oceli, tvrdom kove, keramike a kompozitných materiáloch**.

Technický opis

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Stupeň jemnosti | stredný |
| Farebný kód | svetlomodrá |
| Obsah | 5 g |
| Zrnitosť diamantovej brúsnej pasty | 10 µm |
| Brusivo | diamant |
| Skratka pre brusivo | D |
| Druh produktu | Brúsna pasta |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|-------------------------------|--------------|----------------------|----------------|
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | 1-3 | P |
| Oceľ < 55 HRC | vhodný | 1-3 | H |
| Oceľ < 60 HRC | vhodný | 1-3 | H |
| Oceľ < 67 HRC | vhodný | 1-3 | H |
| Karbid volfrámu (HM) | vhodný | 1-3 | |
| INOX | vhodný | 1-3 | |
| Ti | vhodný | 1-3 | |
| Plast, sklolaminát | vhodný | 1-3 | |
| Kameň | vhodný | 1-3 | |
| suché | vhodný | | |

Príslušenstvo

Riedidlo pre diamantové brúsne pasty Obsah 125

552400 125