

Medzný kalibračný trň A-ZC 6-13, Menovitý rozmer Ø: 52mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 484020 52 |
| GTIN | 4045197211675 |
| Trieda položky | 48B |

Popis

Prevedenie:

Správne strany týchto pracovných kalibrov sú zhotovené s **pridaným rozmerom** na opotrebenie podľa normy DIN 7164.

Meracie teleso vyrobené z prvotriednej kalibrovannej ocele, kalené, odľahčené, brúsené a lapované.

Medzné kalibračné trne pre ISO **polohy tolerančného poľa A – ZC** v **základných stupňoch tolerancie 6 – 13**.

Norma:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164**.

Upozornenie:

- **Ďalšie prechodné veľkosti na vyžiadanie alebo jednoducho objednatel'né na www.hoffmann-goup.com napr. č. 484000 veľ. 82.**
- **Preberacie kalibre (bez pridaného rozmeru opotrebovania) pozri č. 484027; 484028.**
- **Kalibre s medzirozmermi a všetky Ø s číselnými toleranciami pozri č. 484025; 484026.**
- **Definujte požadovanú triedu tolerancie. Pri objednávke zadajte polohu tolerančného poľa (A–ZC) a základný stupeň tolerancie (6–13), napr. č. 484020 10F10.**

Technický opis

| | |
|-----------------|----|
| Tolerančné pole | A |
| Tolerančné pole | G |
| Tolerančné pole | H |
| Tolerančné pole | J |
| Tolerančné pole | JS |
| Tolerančné pole | K |

| | |
|-----------------|-------------------|
| Tolerančné pole | M |
| Tolerančné pole | N |
| Tolerančné pole | P |
| Tolerančné pole | R |
| Tolerančné pole | S |
| Tolerančné pole | B |
| Tolerančné pole | T |
| Tolerančné pole | U |
| Tolerančné pole | V |
| Tolerančné pole | X |
| Tolerančné pole | Y |
| Tolerančné pole | Z |
| Tolerančné pole | ZA |
| Tolerančné pole | ZB |
| Tolerančné pole | ZC |
| Tolerančné pole | C |
| Tolerančné pole | CD |
| Tolerančné pole | D |
| Tolerančné pole | E |
| Tolerančné pole | EF |
| Tolerančné pole | F |
| Tolerančné pole | FG |
| Norma | DIN 2245-1 |
| Norma | DIN EN ISO 1938-1 |
| Norma | DIN 7164 |
| Kvalita | 11 |
| Kvalita | 7 |
| Kvalita | 6 |
| Kvalita | 9 |

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Kvalita | 13 |
| Kvalita | 12 |
| Kvalita | 10 |
| Kvalita | 8 |
| Druh kalibru | dobrá strana kalibru |
| Druh kalibru | Strana nepodarkového rozmeru |
| Menovitý rozmer | 52 mm |
| Kalibrácia | L6 |
| Druh produktu | Medzný kalibračný trň |

Služby

| | |
|---|-----------|
| Kalibrácia Medzný kalibračný trň Maximálny Ø 60 | 028300 60 |
| Kalibrácia DAkkS Medzný kalibračný trň Maximálny Ø 60 | 028340 60 |