


Garant**Nosič brúsnych čiapočiek, Hlava Ø, dĺžka hlavy, tvar: 1626G****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	553100 1626G
GTIN	4045197330550
Trieda položky	51E

Popis**Prevedenie:**

Bezšovo tvarované brúsne čiapočky sa nasunú na gumové teleso a počas chodu stroja ich bezpečne drží odstredivá sila. **Brúsne čiapočky sa dajú rýchlo a jednoducho vymeniť** (otočením nahor/nadol v smere drážky).

Drážkované elastické gumové teleso s ocelovou stopkou.

Použitie:

Prevažne vo výrobe nástrojov pre ukončovacie práce na ťažko dostupných miestach.

Vhodné pre:

Brúsne čiapočky č. 553035 – 553328.

Technický opis

maximálne otáčky	30000 min ⁻¹
Ø hlavy	16 mm
Ø stopky	6 mm
Dĺžka hlavy	26 mm
Druh produktu	Nosič brúsnych čiapočiek

