

Garant**CBN montované body galvanicky B126, CBN, Ø hlavy: 6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	552650 6
GTIN	4045197287526
Trieda položky	51E

Popis**Prevedenie:**

Presne brúsené polotovary s **CBN vrstvou**. Veľmi ľahký rez a najvyššia životnosť vďaka **galvanickej niklovej väzbe**.

Použitie:

Na ručné použitie, na priemyselných robotoch alebo brúskach na diery a CNC brúskach na **jemné brúsenie** otvorov, polomerov, kontúr, ako aj **odhrotovanie a zrážanie hrán**.

Pre **všetky tvrdené, zušľachtené a vysoko legované ocele**.

Odporúčaná obvodová rýchlosť: CBN suché 15 – 25 m/s, CBN mokré 20 – 40 m/s.

Upozornenie:

Diamantové obťahovacie doštičky nájdete od č. 559000; diamantové pilníky od č. 529150.

Technický opis

Popis tvaru	gula
Celková dĺžka	45 mm
Ø hlavy	6 mm
Ø stopky	3 mm

Dĺžka hlavy	6 mm
Skratka pre brúsivo	CBN
Druh produktu	Brúsne teliesko

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	20-30	P
Oceľ < 55 HRC	vhodný	20-30	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	20-30	H
Oceľ < 67 HRC	vhodný	20-30	H
INOX	vhodný	20-30	
Ti	vhodný	20-30	
GG(G)	vhodný	20-30	K
mokr� maximum	vhodný		
such�	podmienene vhodn�		