

**Deliaci kotúč PREMIUM\*\*\*, Ø kotúčov: 125mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	563300 125
GTIN	9003170359443
Trieda položky	53T

**Popis****Prevedenie:**

**Špeciálny typ** s vysokou bočnou stabilitou a životnosťou na rezanie **CrNi ocelí**; najlepší výkon aj pri oceli.

**Použitie:**

Na voľné rezanie na elektrických a stlačených vzduchových uhlových brúskach s maximálnou reznou rýchlosťou 80 m/s v<sub>c</sub>.

**Špecifikácia:****A30R-BFXA.****Upozornenie:**

Hrúbka kotúča by mala predstavovať minimálne 20 % hrúbky materiálu, ktorý sa bude rozrezávať. Používajte rezné kotúče INOX so zníženou reznou rýchlosťou.

**Technický opis**

maximálne otáčky	12200 min <sup>-1</sup>
Ø otvora	22,23 mm
Šírka kotúča	2 mm

Popis tvaru	zalomený
Špecifikácia	A30R-BFXA
Ø kotúčov	125 mm
pre hrúbky materiálu	6 - 10 mm
Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
odporúčaná uhol nábehu	90 Stupeň
optimalizované pre materiál	INOX
Pohonný stroj	Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Deliaci kotúč

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	podmienenene vhodný		
suché	vhodný		