

Garant**Technická fréza Z7 – stredný, krížové ozubenie, HM, Typ: D1009****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	540350 D1009
GTIN	4045197222442
Trieda položky	51D

Popis**Prevedenie:**

GARANTfrézovacie kolíky sa vyrábajú z vysoko výkonných karbidov s vysokou húževnatosťou a maximálnou stabilitou reznej hrany výlučne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo spekaného karbidu.

Dĺžka stopky 200 mm (skrátiteľné).

Ø stopky 6 mm. **Tvar D gula** (KUD).

Použitie:

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

Stroj zapnite až vtedy, keď je technická fréza vnorená do obrobku.

Technický opis

Celková dĺžka	209 mm
Tvar	Gulôčková hlava
Stupeň jemnosti ozubenia	stredný
Ø hlavy	10 mm
Ozubenie skratka	Z7
Druh ozubenia	krížové brity
Popis tvaru	gula
Ø stopky	6 mm
Dĺžka hlavy	9 mm

Rezný materiál	HM
Druh produktu	Technická fréza

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
Uni	vhodný		