


Garant**CCMT 09T308, Typ: HB7010-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260060 HB7010-1
GTIN	4045197852830
Trieda položky	21G

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 500 m/min
Typ	HB7010-1
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Lamač triesok	SS
Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T308

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie