

Garant**VC.T 160402, Typ: HB7010-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261370 HB7010-1
GTIN	4045197852892
Trieda položky	21G

Technický opis

Typ	HB7010-1
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Lamač triesok	SS
Uhlový Polomer	0,2 mm
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 500 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 160402

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie