

**CCMT 060204 Wiper, Typ: CA510****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260094 CA510
GTIN	4960664753116
Trieda položky	25E

Technický opis

Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Typ	CA510
Lamač triesok	WP
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	140 - 450 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060204
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie