

**3M****Deliaci kotúč CUBITRON™ II EXTRA ÚZKY, Ø kotúčov: 125mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	563315 125
GTIN	5902658065040
Trieda položky	53M

**Popis****Prevedenie:**

Extrémne vysoký rezací výkon a životnosť vďaka **presne tvarovanému keramickému zrnu v produktoch Cubitron™ II.**

Najvyšší komfort pre používateľov vďaka veľmi mäkkému, sily šetriacemu rezaciemu procesu.

**Použitie:**

Pre najrýchlejšie rezanie bez hrotov s nízkym tepelným namáhaním a komfortné ergonomické vedenie rezu.

Na voľné rezanie na elektrických a stlačených vzduchových uhlových brúskach s maximálnou reznou rýchlosťou 80 m/s v<sub>c</sub>.

**Špecifikácia:****A60S-BF.****Upozornenie:**

Hrúbka kotúča by mala predstavovať minimálne 20 % hrúbky materiálu, ktorý sa bude rozrezávať.

**Technický opis**

Ø kotúčov	125 mm
-----------	--------

Ø otvora	22,23 mm
Popis tvaru	rovný
Šírka kotúča	1 mm
Séria	Cubitron™ II
pre hrúbky materiálu	3 - 5 mm
Brusivo	Cubitron™ II
Skratka pre brusivo	Keramika
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
odporúčaný uhol nábehu	90 Stupeň
optimalizované pre materiál	INOX
optimalizované pre materiál	Oceľ
Pohonný stroj	Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Deliaci kotúč

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

