

**DCMX 070204 Wiper, Typ: CA510****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260383 CA510
GTIN	4960664753147
Trieda položky	25E

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Hlavné použitie	P
Typ	CA510
Lamač triesok	WP
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	140 - 450 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMX 070204
Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M

Druh produktu

Otočná rezná platnička na sústruženie