

**Garant****Technická fréza Z1 – hrubý, HM, Typ: AS1020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	540600 AS1020
GTIN	4045197155757
Trieda položky	51D

**Popis****Prevedenie:**

Ø stopky 6 mm.

**GARANT**frézovacie kolíky sa vyrábajú z vysoko výkonných karbidov s vysokou húževnatosťou a maximálnou stabilitou reznej hrany výlučne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo spekaného karbidu. **Tvar valca (ZYAS), s celným ozubením.**

**Použitie:**

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhroťovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

**Technický opis**

Popis tvaru	valec s celným ozubením
Celková dĺžka	60 mm
Ø hlavy	10 mm
Stupeň jemnosti ozubenia	hrubý
Tvar	AS1020
Ozubenie skratka	Z1
Ø stopky	6 mm
Dĺžka hlavy	20 mm
Séria	Ozubenie Z1
Rezný materiál	HM

Druh produktu

Technická fréza

**Údaje o uživateli**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
Drevo	podmienene vhodný		