

Garant**Technická fréza Z5 – jemné, HM, Typ: A0820****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	540400 A0820
GTIN	4045197521545
Trieda položky	51D

Popis**Prevedenie:**

Ø stopky 6 mm.

GARANTfrézovacie kolíky sa vyrábajú z vysoko výkonných karbidov s vysokou húževnatosťou a maximálnou stabilitou reznej hrany výlučne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo spekaného karbidu. **Tvar valca (ZYA), bez celného ozubenia.**

Použitie:

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

Technický opis

Celková dĺžka	60 mm
Ozubenie skratka	Z5
Ø hlavy	8 mm
Stupeň jemnosti ozubenia	jemná
Popis tvaru	valec bez celného ozubenia
Tvar	A0820
Ø stopky	6 mm
Dĺžka hlavy	20 mm
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Technická fréza

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		