

**Deliaci kotúč PREMIUM***, Ø kotúčov: 150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	563200 150
GTIN	9003178723406
Trieda položky	53T

Popis**Prevedenie:**

Agresívny rozbrusovací kotúč (nízky stupeň tvrdosti Q) pre **univerzálne použitie na INOX a ocel'** s vysokou životnosťou a stabilitou.

Použitie:

Na voľné rezanie na elektrických a stlačených vzduchových uhlových brúskach s maximálnou reznou rýchlosťou 80 m/s v_c.

Špecifikácia:

A30Q-BFXA.

Upozornenie:

Hrúbka kotúča by mala predstavovať minimálne 20 % hrúbky materiálu, ktorý sa bude rozrezávať.

Technický opis

maximálne otáčky	10200 min ⁻¹
Ø otvoru	22,23 mm
Tvar	41

Šírka kotúča	2,5 mm
Popis tvaru	rovný
Špecifikácia	A30Q-BFXA
Ø kotúčov	150 mm
pre hrúbky materiálu	7,5 - 12,5 mm
Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
odporúčaný uhol nábehu	90 Stupeň
optimalizované pre materiál	INOX
optimalizované pre materiál	Oceľ
Pohonný stroj	Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Deliaci kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
suché	vhodný		