



Deliaci kotúč PREMIUM***, Ø kotúčov: 178mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	563200 178
GTIN	9003178723413
Trieda položky	53T

Popis

Prevedenie:

Agresívny rozbrusovací kotúč (nízky stupeň tvrdosti Q) pre **univerzálne použitie na INOX a ocel'** s vysokou životnosťou a stabilitou.

Použitie:

Na voľné rezanie na elektrických a stlačených vzduchových uhlových brúskach s maximálnou reznou rýchlosťou 80 m/s v_c.

Špecifikácia:

A30Q-BFXA.

Upozornenie:

Hrúbka kotúča by mala predstavovať minimálne 20 % hrúbky materiálu, ktorý sa bude rozrezávať.

Technický opis

maximálne otáčky	8500 min ⁻¹
Šírka kotúča	2,5 mm
Ø otvora	22,23 mm

Popis tvaru	rovný
Tvar	41
Špecifikácia	A30Q-BFXA
Ø kotúčov	178 mm
pre hrúbky materiálu	7,5 - 12,5 mm
Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
odporúčaný uhol nábehu	90 Stupeň
optimalizované pre materiál	INOX
optimalizované pre materiál	Oceľ
Pohonný stroj	Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Deliaci kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Upínacia príruha, pár Ø príruby 76

563990 76