

**Malý deliaci kotúč PREMIUM\*\*\* EXTRA ÚZKY, Ø kotúčov: 63mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	563050 63
GTIN	9003172992693
Trieda položky	53T

**Popis****Prevedenie:**

Extra úzkymalý **rezný kotúč** na použitie na **pneumatických alebo elektrických priamych brúskach**, ideálny do zúžených priestorov. Použitie s upínacím trňom č. 563070. Vyhotovenie s vysokou účinnosťou rezania pre rýchle rezanie bez ostrapkov.

**Prevedenie reklamného textu:**

Extra úzkymalý **rezný kotúč** na použitie na **pneumatických alebo elektrických priamych brúskach**, ideálny do zúžených priestorov.

**Špecifikácia:****A60R-BFXA.****Upozornenie:**

Hrúbka kotúča by mala predstavovať minimálne 20 % hrúbky materiálu, ktorý sa bude rozrezávať.

**Technický opis**

maximálne otáčky	24300 min <sup>-1</sup>
Popis tvaru	rovný

Šírka kotúča	1 mm
Ø otvora	10 mm
Špecifikácia	A60R-BFXA
Ø kotúčov	63 mm
pre hrúbky materiálu	3 - 5 mm
Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
odporúčaný uhol nábehu	90 Stupeň
optimalizované pre materiál	INOX
Pohonný stroj	Uhlová brúska
Pohonný stroj	Priama brúska
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Deliaci kotúč

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
Uni	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

---

## Príslušenstvo

Upínací trň pre malý deliaci kotúč vhodné pre Ø otvora 10

563070 10