

Garant**Technická fréza Z5 – jemné, HM, Typ: F0618****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	540400 F0618
GTIN	4045197521569
Trieda položky	51D

Popis**Prevedenie:**

Ø stopky 6 mm.

GARANTfrézovacie kolíky sa vyrábajú z vysoko výkonných karbidov s vysokou húževnatosťou a maximálnou stabilitou reznej hrany výlučne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo spekaného karbidu. **Tvar gulatého oblúka** (RBF).

Použitie:

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

Technický opis

Stupeň jemnosti ozubenia	jemná
Celková dĺžka	50 mm
Ozubenie skratka	Z5
Popis tvaru	gulatý oblúk
Ø hlavy	6 mm
Tvar	F0618
Ø stopky	6 mm
Dĺžka hlavy	18 mm
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Technická fréza

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Ocel' < 900 N/mm ²	vhodný		
Ocel' < 1400 N/mm ²	vhodný		
Ocel' < 55 HRC	vhodný		
Ocel' < 60 HRC	podmienenene vhodný		
INOX	podmienenene vhodný		
Ti	podmienenene vhodný		
GG(G)	podmienenene vhodný		