

Garant**TK fréza ľavotočivá špirála, bez povlaku, Ø h10 DC: 1,5mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	209305 1,5
GTIN	4045197854728
Trieda položky	11X

Popis

Prevedenie:Špeciálna geometria **na obrábanie plastov.****Velký priestor na triesky na ich jednoduché odvádzanie.**

Ľavotočivá špirála, pravorezná.

Použitie:Špeciálna na frézovanie plastov, **zapichovanie a frézovanie kontúr.****Upozornenie:****Nástupnícky produkt pre č. 209315.**

Technický opis

Ø vôle D_1	1,3 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h5
Posuv f_z pre drážkovacie frézy v PMMA	0,004 mm
Celková dĺžka L	50 mm
Ø stopky D_s	3 mm
Dĺžka výčnelku L_1 vrát. vôle	10 mm
Tolerancia menovitého Ø	h10
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Dĺžka britov L_c	6 mm
Počet zubov Z	1
Ø rezných hrán D_c	1,5 mm

Uhol sklonu zubov	23 Stupeň
Rohový uhol úkosu	90 Stupeň
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	W
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	1×D pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	žltá
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliník	podmienene vhodný	180	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	140	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	105	N
PMMA akryl	vhodný	190	N
PE-HD	vhodný	140	N
PA 66	vhodný	160	N
PEEK	vhodný	140	N
PF 31	vhodný	120	N
Honeycomb Sandwich	podmienene vhodný	180	N
Cu	vhodný	150	N
CuZn	podmienene vhodný	180	N
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	vhodný		

