


**Garant****Frézovacia doštička 30°, HB7720, Stúpanie: 7mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	217321 7
GTIN	4045197854940
Trieda položky	21C

**Popis****Upozornenie:**

Nepoužívajte s korunkovou frézou č. 217252 veľ. 27L.

**Technický opis**

Hĺbka t	4 mm
Vonkajší Ø D	22 mm
pre závit ≥	Tr38×7 – Tr42×7
Geometria platne	Plný profil
Počet napínacích drážok	3
Stúpanie závitov	7 mm
Použitie	vnútorný
Typ	HB7720
Rezný materiál	HM

Druh závitů	TR
Druh závitů	TR-LH
Vrcholový uhol závitů	30 Stupeň
Typ	P26
Počet rezných hrán Z	3
Smer rezania	pravé a ľavé
Druh produktu	Rezná doštička pre kruhové frézovanie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	500	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	400	N
Hliník > 10 % si	vhodný	250	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	250	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100	P
Oceľ < 55 HRC	vhodný	60	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	45	H
Oceľ < 65 HRC	vhodný	35	H
Oceľ < 67 HRC	vhodný	30	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80	S
GG(G)	vhodný	180	K
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		

suché

vhodný