

Garant**Frézovacia doštička 30°, HB7720, Stúpanie: 8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	217324 8
GTIN	4045197854957
Trieda položky	21C

Popis**Upozornenie:**

Nepoužívajte s korunkovou frézou č. 217252 veľ. 27L.

Technický opis

Hĺbka t	4,5 mm
pre závit ≥	Tr46×8 – Tr48×8
Geometria platne	Plný profil
Vonkajší Ø D	25 mm
Počet napínacích drážok	3
Stúpanie závitov	8 mm
Použitie	vnútorný
Typ	HB7720
Rezný materiál	HM

Druh závitů	TR
Druh závitů	TR-LH
Vrcholový uhol závitů	30 Stupeň
Typ	P26
Počet rezných hrán Z	3
Smer rezania	pravé a ľavé
Druh produktu	Rezná doštička pre kruhové frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	500	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	400	N
Hliník > 10 % si	vhodný	250	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	250	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	120	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	120	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	100	P
Oceľ < 55 HRC	vhodný	60	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	45	H
Oceľ < 65 HRC	vhodný	35	H
Oceľ < 67 HRC	vhodný	30	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	120	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	120	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	80	S
GG(G)	vhodný	180	K
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		

suché

vhodný