

Nastavovací krúžok DIN 2250 C, Menovitý rozmer Ø: 55mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 484030 55 |
| GTIN | 4045197212276 |
| Trieda položky | 48B |

Popis**Prevedenie:**

Nastavovacie krúžky (kontrolné krúžky) z prvotriednej kalibračnej ocele, tvrdené, odľahčené, brúsené a jemne lapované. **Nastavovacie krúžky sú označené skutočným rozmerom.** Výrobná tolerancia pre otvor je JS4.

Použitie:

Na všeobecné použitie, napr. na nastavenie a skúšanie meracích prístrojov.

Norma:

Nach **DIN 2250 C.**

Upozornenie:

Ďalšie prechodné veľkosti na vyžiadanie alebo jednoducho objednatelné na www.hoffmann-goup.com napr. č. 484030 veľ. 82.

Technický opis

| | |
|-----------------|-----------------|
| Tolerančné pole | JS |
| Menovitý rozmer | 55 mm |
| Norma | DIN 2250 C |
| Materiál | Kalibračná ocel |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Výrobná tolerancia vrtania | JS4 |
| Kvalita | 4 |
| Kalibrácia | L7 |
| Druh produktu | Nastavovací krúžok |

Služby

| | |
|--|------------|
| Kalibrácia DAkkSNastavovací krúžok Maximálny Ø 200 | 028470 200 |
| KalibráciaNastavovací krúžok Maximálny Ø 100 | 028400 100 |