

Nastavovací krúžok s medzirozmerom, Typ: F



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	484035 F
GTIN	4045197212467
Trieda položky	48B

Popis

Prevedenie:

Nastavovacie krúžky (kontrolné krúžky) z prvotriednej kalibračnej ocele, tvrdené, odľahčené, brúsené a jemne lapované. **Nastavovacie krúžky sú označené skutočným rozmerom.** Výrobná tolerancia pre otvor je JS4.

Norma:

Nach **DIN 2250 C.**

Upozornenie:

Označenie typovej veľkosti opisuje menovitý rozmer v milimetroch (mm).

Typ A = 3,001 – 3,499

Typ B = 3,501 – 14,999

Typ C = 15,001 – 19,999

Typ D = 20,001 – 24,999

Typ E = 25,001 – 31,999

Typ F = 32,001 – 39,999

Typ G = 40,001 – 49,999

Typ H = 50,001 – 59,999

Typ I = 60,001 – 69,999

Typ J = 70,001 – 79,999

Typ K = 80,001 – 89,999

Typ L = 90,001 – 99,999

Uveďte presný menovitý rozmer Ø.

Medzikružkové meradlá sú iba nastavovacie krúžky **opatrené čiarkami!**

Hladké (rovné) Ø pozri č. 484030 alebo na vyžiadanie.

Príklad objednávky Ø 10,002: č. 484035 B 10,002.

Keramické nastavovacie krúžky s plným milimetrovým rozmerom na vyžiadanie.

Technický opis

Menovitý rozmer	32,001 - 39,999 mm
Tolerančné pole	JS
Norma	DIN 2250 C
Materiál	Kalibračná ocel
Výrobná tolerancia vŕtania	JS4
Kvalita	4
Kalibrácia	L7
Druh produktu	Nastavovací krúžok

Služby

KalibráciaNastavovací krúžok Maximálny Ø 50	028400 50
Kalibrácia DAkksNastavovací krúžok Maximálny Ø 50	028470 50