


HOLEX

Brúsny valec, valcový (A), zrnitosť 80 stredný, ØBrúsneho valčeka×dĺžka brúsneho valčeka: 20X38mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	553880 20X38
GTIN	4045197524553
Trieda položky	52E

Popis

Prevedenie:

Brúsne valčeky pozostávajú z navinutej brúsnej tkaniny **normálny korund (A)**.

Valcový tvar.

Vhodné pre:

Nosič brúsneho valčeka č. 553835.

Vhodné pre:

Držiak: Ø upínania × celková dĺžka: 5×85

Technický opis

Zrnitosť	80
maximálne otáčky	18000 min ⁻¹
Ø brúsnych valcov	20 mm
Dĺžka brúsnych valcov	38 mm
Stupeň jemnosti	stredný
Brusivo	Normálny korund
Skratka pre brusivo	A
Tvar brúsneho valca	valcové
Druh produktu	Brúsny valček

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienenene vhodný		
INOX	podmienenene vhodný		
GG(G)	podmienenene vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	podmienenene vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Nosič brúsneho valca, hriadeľ Ø 6 mm Úpinka-Ø×Celková dĺžka 5X85

553835 5X85