

## Medzný kalibračný trň Tvrdý chróm H7, Menovitý rozmer Ø: 16mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	484040 16
GTIN	2050001675057
Trieda položky	48B

### Popis

#### Prevedenie:

Správne strany týchto pracovných kalibrov sú zhotovené s **pridaným rozmerom** na opotrebenie podľa normy DIN 7164.

**Dobrá strana s meracími plochami z tvrdého chrómu.** Tým cca 8-násobne vyššia životnosť.

#### Norma:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

#### Upozornenie:

- **Ďalšie prechodné veľkosti na vyžiadanie alebo jednoducho objednatel'ne na [www.hoffmann-goup.com](http://www.hoffmann-goup.com) napr. č. 484000 veľ. 82.**

### Technický opis

Tolerančné pole	H
Norma	DIN 7150-2
Norma	DIN 7164
Kvalita	7
Menovitý rozmer	16 mm
Druh kalibru	dobrá strana kalibru
Druh kalibru	Strana nepodarkového rozmeru
Kalibrácia	L6
Druh produktu	Medzný kalibračný trň

**Služby**

KalibráciaMedzný kalibračný trň Maximálny Ø 20	028300 20
Kalibrácia DAkksMedzný kalibračný trň Maximálny Ø 60	028340 60