

**Garant****TK fréza HPC/TPC, TiAlN, Ø e8 DC: 8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	203023 8
GTIN	4045197857583
Trieda položky	11X

**Popis****Prevedenie:**Stopka v súlade s **DIN 6535 HB**.**Upozornenie:****Nástupnícky produkt pre č. 203018.****Technický opis**

Šírka rohového skosenia pri 45°	0,4 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Počet zubov Z	4
Tolerancia menovitého Ø	e8
Dĺžka britov L <sub>c</sub>	32 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	8 mm
Celková dĺžka L	90 mm
Posuv f <sub>z</sub> pre orezávanie v INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,04 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Ø rezných hrán D <sub>c</sub>	8 mm
Uhol sklonu zubov	38 Stupeň
Rohový uhol úkosu	45 Stupeň
Povrchová úprava	TiAlN

Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	N
Vlastnosť špirálového uhla	nerovnaké
Členenie britov	nerovnaké
Hĺbka záberu $a_e$ pre frézovanie	0,04xD
Vnútorne chladenie	nie
Stratégia obrábania	HPC
Stratégia obrábania	TPC
Farebný krúžok	modrá
Druh produktu	Rohová fréza

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	210	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	195	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	170	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	145	P
TOOLOX 33	vhodný	95	H
TOOLOX 44	vhodný	70	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	85	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	75	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	50	S
Uni	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

