

Garant**TK fréza HPC/TPC, TiAlN, Ø e8 DC: 12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	203023 12
GTIN	4045197857804
Trieda položky	11X

Popis**Prevedenie:**Stopka v súlade s **DIN 6535 HB**.**Upozornenie:****Nástupnícky produkt pre č. 203018.****Technický opis**

Posuv f_z pre orezávanie v INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,065 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Dĺžka britov L_c	51 mm
Šírka rohového skosenia pri 45°	0,5 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Ø rezných hrán D_c	12 mm
Ø stopky D_s	12 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Počet zubov Z	4
Tolerancia menovitého Ø	e8
Uhol sklonu zubov	38 Stupeň
Rohový uhol úkosu	45 Stupeň
Povrchová úprava	TiAlN

Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	N
Vlastnosť špirálového uhla	nerovnaké
Členenie britov	nerovnaké
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	0,04xD
Vnútorne chladenie	nie
Stratégia obrábania	HPC
Stratégia obrábania	TPC
Farebný krúžok	modrá
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	210	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	195	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	170	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	145	P
TOOLOX 33	vhodný	95	H
TOOLOX 44	vhodný	70	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	85	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	75	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	50	S
Uni	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

