

Garant**TK fréza HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	203026 8
GTIN	4045197857965
Trieda položky	11X

Popis

Upozornenie:
Nástupnícky produkt pre č. 203025.

Technický opis

Dĺžka britov L_c	16 mm
Ø rezných hrán D_c	8 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Tolerancia menovitého Ø	e8
Ø stopky D_s	8 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Celková dĺžka L	100 mm
Posuv f_z pre orezávanie v INOX > 900 N/mm ²	0,04 mm
Dĺžka výčnelku L_1 vrát. vôle	62 mm
Šírka rohového skosenia pri 45°	0,4 mm
Počet zubov Z	4
Ø vôle D_1	7,4 mm
Uhol sklonu zubov	38 Stupeň
Rohový uhol úkosu	45 Stupeň
Povrchová úprava	TiAlN

Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	N
Vlastnosť špirálového uhla	nerovnaké
Členenie britov	nerovnaké
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	$0,1 \times D$ pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Stratégia obrábania	HPC
Farebný krúžok	modrá
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	120	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	110	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	100	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	90	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	80	P
TOOLOX 33	vhodný	70	H
TOOLOX 44	vhodný	60	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	55	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	45	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	35	S
Uni	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

