

**Garant****TK odihlovač 60°, TiAlN, Ø h6 DC: 8mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 208135 8      |
| GTIN             | 4045197859075 |
| Trieda položky   | 11X           |

## Popis

**Prevedenie:**Tolerancia: **Rozmer S = ±0,1 mm. Vrcholový uhol ± 10 uhlových minút.**

So špeciálnym uhlom stočenia, s mäkkým rezom.

**Použitie:**Vynikajúce na **zrážanie** a **odihlovanie** hrán obrobkov, ako aj na **opracovanie kontúr**.

## Technický opis

|   |                  |
|---|------------------|
| Posuv $f_z$ v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,04 mm          |
| Stopka                                      | DIN 6535 HA s h6 |
| Rozmer S                                    | 7,9 mm           |
| Ø stopky $D_s$                              | 8 mm             |
| Celková dĺžka L                             | 63 mm            |
| Počet zubov Z                               | 4                |
| Ø rezných hrán $D_c$                        | 8 mm             |
| Rohový uhol úkosu                           | 60 Stupeň        |
| Úkosové frézovanie                          | 30 Stupeň        |
| Povrchová úprava                            | TiAlN            |
| Rezný materiál                              | VHM              |
| Norma                                       | Výrobná norma    |
| Typ   | N                |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Tolerancia menovitého Ø | h6                   |
| Smer podávania          | horizontálny a šikmý |
| Uhol zápustného hrotu   | 60 Stupeň            |
| Vnútorne chladenie      | nie                  |
| Tolerancia stopky       | h6                   |
| Farebný krúžok          | bez                  |
| Druh produktu           | Odihlovač            |

### Údaje o užívateľovi

|                               | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu (krátke rezanie)          | vhodný            | 280            | N       |
| Hliník > 10 % si              | vhodný            | 200            | N       |
| Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 120            | P       |
| Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 105            | P       |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 100            | P       |
| Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 70             | P       |
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup> | podmienene vhodný | 60             | P       |
| Oceľ < 55 HRC                 | podmienene vhodný | 35             | H       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 80             | M       |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 60             | M       |
| GG(G)                         | vhodný            | 90             | K       |
| Uni                           | vhodný            |                |         |
| mokrú maximum                 | vhodný            |                |         |
| mokrú minimálne               | podmienene vhodný |                |         |
| suché                         | podmienene vhodný |                |         |
| vzduch                        | podmienene vhodný |                |         |

### Služby

Brúsenie stopky Typ HB

129100 HB

