

**TK odhlovač 60°, TiAlN, Ø h6 DC: 3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	208137 3
GTIN	4045197859129
Trieda položky	12X

Popis**Prevedenie:**Tolerancia: **Rozmer S = ±0,1 mm. Vrcholový uhol ± 10 uhlových minút.****Použitie:**Vynikajúce na **zrážanie** a **odhlovanie** hrán obrobkov, ako aj na **opracovanie kontúr**.**Technický opis**

Posuv f_z v oceli < 900 N/mm ²	0,01 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Počet zubov Z	3
Ø rezných hrán D_c	3 mm
Celková dĺžka L	38 mm
Ø stopky D_s	3 mm
Rozmer S	2,9 mm
Rohový uhol úkosu	60 Stupeň
Úkosové frézovanie	30 Stupeň
Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	N

Tolerancia menovitého Ø	h6
Smer podávania	horizontálny a šikmý
Uhol zápustného hrotu	60 Stupeň
Vnútorne chladenie	nie
Tolerancia stopky	h6
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Odihlovač

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	280	N
Hliník > 10 % si	vhodný	200	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	120	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	105	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	100	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	70	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	60	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	35	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	80	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	60	M
GG(G)	vhodný	90	K
Uni	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		