

HOLEX**Deliaci kotúč „2 in 1“, Ø kotúčov: 178mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	563500 178
GTIN	4045197593160
Trieda položky	52M

Popis**Prevedenie:**

Univerzálny rezací kotúč na ocel' a INOX, ľahko rezateľný a stabilný.

Použitie:

Na voľné rezanie na elektrických a stlačených vzduchových uhlových brúskach s maximálnou reznou rýchlosťou 80 m/s v_c.

Špecifikácia:

A30Q-BF.

Upozornenie:

Hrúbka kotúča by mala predstavovať minimálne 20 % hrúbky materiálu, ktorý sa bude rozrezávať.

Technický opis

Ø otvora	22,23 mm
maximálne otáčky	8500 min ⁻¹
Popis tvaru	rovný
Tvar	41

Šírka kotúča	2,5 mm
Špecifikácia	A30Q-BF
Ø kotúčov	178 mm
pre hrúbky materiálu	7,5 - 12,5 mm
Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
odporúčaný uhol nábehu	90 Stupeň
optimalizované pre materiál	INOX
optimalizované pre materiál	Oceľ
Pohonný stroj	Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Deliaci kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Upínacia príruka, pár Ø príruby 76

563990 76