



Deliaci kotúč Basic* „2 in 1“, Ø kotúčov: 125mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	563600 125
GTIN	9003172404165
Trieda položky	53T

Popis

Prevedenie:

Univerzálne rezacie kotúče na rezanie profilov, rúr atď. **Špecifikácia A46BF.**

Technický opis

Popis tvaru	rovný
maximálne otáčky	12200 min ⁻¹
Ø otvora	22,23 mm
Šírka kotúča	1,6 mm
Špecifikácia	A46BF
Ø kotúčov	125 mm
pre hrúbky materiálu	7,7 - 8 mm
Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %

odporúčaný uhol nábehu	90 Stupeň
optimalizované pre materiál	INOX
optimalizované pre materiál	Oceľ
Pohonný stroj	Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Deliaci kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
suché	vhodný		