

**Komfortné ochranné okuliare uvex pheos, Veľkosť: NORMAL****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	096524 NORMAL
GTIN	4031101538808
Trieda položky	04U

**Popis****Prevedenie:**

Moderné, módne ochranné okuliare s povrchovou úpravou uvex supravision excellence: odolné proti poškrabaniu, zahmlievaniu a chemikáliám. Bezkovové okuliare majú **veľké zorné pole bez rámu**, takže oči sú dobre chránené aj po stranách. **Videnie bez skreslenia** bez únavy očí vďaka duosférickým sklám. Koncept otvorených stráníc pre lepšie **vetranie**. Dostupné v **2 rôznych šírkach** pre optimálne prispôsobenie.

**Norma:**

EN 166; EN 170

**Technický opis**

Veľkosť okuliarov	normálne
Povrchová úprava disku	nezahmlievajú sa
Povrchová úprava disku	odolné proti poškrabaniu
Povrchová úprava disku	odolné proti chemikáliám
Materiál kotúča	polykarbonát
Označenie diskov	2C-1,2 W 1 FKN
UV ochrana	UV400
Séria	pheos
Označenie rámu	W 166 FT CE
Vlastnosť rámu	Polstrované obrúčky

Druh produktu

Ochranné okuliare

**Príslušenstvo**

Úložný box	096910
Puzdro na okuliare Typ	096930
Držiak na stenuna vlhčené čistiace utierky	096691
Puzdro na okuliare Typ CASE	096932 CASE